


RACCORDS MÉTALLIQUES DE SÉCURITÉ - CSM 11



CSM 11 - Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle cylindrique
Profil : ISO 6150C



16	Débit à 6 bar 4120 (l/min)	Ø de passage (mm) 11 mm
----	--------------------------------------	-----------------------------------

Référence	Taraudage	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)
CSM 118103	G1/2	173	106	25
CSM 118104	G3/4	184	127	25