

M18 FSAGV115XPDB-0X

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 MM A VELOCITÀ VARIABILE CON INTERRUITTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™

Selettore a 5 velocità per applicazioni su acciaio INOX e alluminio o per rimuovere ruggine e vernice, per massimo controllo

In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W

Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza

Interruttore a paletta non bloccabile e protezione contro il riavvio accidentale

Impugnatura laterale antivibrazioni AVS

Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi

Impugnatura ergonomica

Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive

Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione

Il motore brushless POWERSTATE™ di nuova generazione, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™

Velocità a vuoto (giri/min)	3500 - 8500
Freno	Sì
Protezione dal contraccolpo	Sì
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta
FIXTEC™	Sì
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933478773