

C12 MT-402B

UTENSILE MULTIFUNZIONE M12™

Versatile: ottima soluzione per le applicazioni di taglio, rimozione e levigatura

Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi

Velocità variabile (5.000 - 20.000 oscillazioni/min) e oscillazione di 1,5° destra/sinistra consentono ottime prestazioni nel taglio di metallo, legno e plastica

Compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato

Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo

Indicatore stato di carica della batteria

La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

Fornito con adattatore, lama da taglio OSC 112, piastra per levigatura, 5 carte abrasive



REDLITHIUM™



Angolo di oscillazione sx/dx (°)	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	5,000 - 20,000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.2 (M18 B4)
Equipaggiamento standard	Chiave esagonale, 1 adattatore, 1 lama per taglio a immersione per legno, 1 supporto per carta abrasiva, 3 fogli grana 60, 3 fogli grana 80, 3 fogli grana 120, 3 fogli grana 240
Kit incluso	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441705