

Datenblatt:

Einbauautomat "C" 3x 20A

Einbauautomat "C" 3x 20A



Artikelnummer	17H8283
EAN	3250614614934
Einheits Nr.	806680054
Einheit	STK
Verpackungseinheit	4
Verpackungsmasse	5.3 x 8.3 x 7.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.350 Kg
Ursprungsland	FR
Zolltarifnr.	85362010



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Leitungsschutzschalter
Marke	HAGER
Modell	NCN320
Befestigungsmöglichkeit	DIN-Schiene
Polzahl	3P
Bemessungsstrom	20 A
Auslösecharakteristik	C
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungskurzschlussstrom	10 kA
Bemessungsisolationsspannung	500 V
Bemessungstossspannungsfestigkeit	6 kV
Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
mechanische Lebensdauer - in Zyklen	20000
elektrische Lebensdauer - in Zyklen	4000
Einbautiefe	70 mm
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1 - 25 mm ²
Verschmutzungsrad	2
Produktefarbe	Grau
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-25...+70 °C
Produkthöhe	83 mm

Merkmal	Bezeichnung
Produktbreite	53 mm
Produkttiefe	70 mm
Gewicht netto	0.345 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie