

M18 ONEID3-0X

M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/4" HEX

- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces étroits
- Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 4 modes de vitesse et de couple pour augmenter la polyvalence de la machine
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi 4 modes préprogrammés
- Grâce à la fonction "Inventaire" de votre application ONE-KEY™, gérez l'ensemble de votre parc machines et de vos équipements
- Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses et la LED
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™

Vitesse à vide (tr/min)	1,750/ 3,000/ 4,000/ 0 - 4,000
Cadence de frappe (Cps/min)	1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400
Couple max (Nm)	226
Réception	1/4" Hex
Boulon max.	M16
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933492800