




ACi4420H

Axialfläkt ACi / i-maxx (EC) 119x119x38 mm

- Energieffektiv AC fläkt med EC-teknologi
- Integrerad drivelektronik
- Avsevärt lägre effekt än vanliga AC-fläktar
- Avsevärt lägre ljudnivå än vanliga AC-fläktar
- Avsevärt längre livslängd än vanliga AC-fläktar



Teknisk data

Beskrivning	Axialfläkt ACi / i-maxx (EC) 119x119x38 mm
Spänning	230 VAC
Spänningsområde	195-265 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	3,3 W
Varvtal	3000 rpm
Luftflöde	44.40 l/s
Luftflöde	160.0 m3/h
Luftflöde	94.1 CFM
Temperaturområde	-20...+75 °C
Blåsriktning	Utlöpp över motorfästet
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motorskydd / Skydd	Elektroniskt skydd mot blockerad rotor
Fläkthjul	Glasfiberförstärkt PA-plast
Hölje	Glasfiberförstärkt PBT-plast
Elektrisk anslutning	Ansluts via två flatstift 2,8 x 0,5 mm.
Ljudtryck	39.0 dB(A)
Ljudeffekt	5.1 Bel
Livslängd L10	ebm-papst Service Life L10: 70000 tim 40 °C / 30000 tim 75 °C Life expectancy L10Δ: 140000 tim 40 °C
Storlek	119x119x38 mm
Vikt	250 g
Art.nr	9203509003

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information



ACi4420H

Axialfläkt ACi / i-maxx (EC) 119x119x38 mm


Tillbehör till ACi4420H		
Benämning	Art.nr	Information
K600ST	4617170	Kabel med stiftkontakt, 600 mm, AC-fläktar
K1000ST	4617172	Kabel med stiftkontakt, 1000 mm, AC-fläktar
K2000ST	4617174	Kabel med stiftkontakt, 2000 mm, AC-fläktar
LZ127	9920127000	Kabel med stiftkontakt, 1600 mm, AC-fläktar
FF450A/45	4620100	Plastgaller med filter 119x119 mm
Filterkassett 120x120	92161-1-5170	Filterkassett 120x120 mm
LZ60	9920060000	Grovfilter Aluminium LZ60 119x119 mm
MFG119	358-107.1	Skyddsgaller metall 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Skyddsgaller plast 119x119 mm, skruvas fast
PG119T	92164-2-2929	Skyddsgaller plast 119x119 mm, trycks fast
PRF120	470111176	Skyddsgaller EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Plastgaller med filter 119x119 mm
DYAD-packning 119X119	4687112	Packning, dyad 119x119 fläktar
Vibrationsdämpare 119x119 mm	02678-2-2945	Vibrationsdämpare för 119x119 mm fläktar



ACi4420H

Axialfläkt ACi / i-maxx (EC) 119x119x38 mm

Diagram






ACi4420H

Axialfläkt ACi / i-maxx (EC) 119x119x38 mm

Ritning



Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se