

M18 FHACOD32-OC

TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM IN LINEA M18 FUEL™ CON ONE-KEY™

Impugnatura a D con design leggero ed ergonomico per massimo comfort dell'utilizzatore

Il potente meccanismo e il motore senza spazzole forniscono una forza d'impatto di 4.9 J

4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello

Impugnatura laterale antivibrazione

Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

Compatibile con aspiratore M18 FDDEL32

L'elettronica REDLINK PLUS™ protegge utensile e batteria dal sovraccarico, garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose

La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria, per offrire maggiore autonomia e prestazioni costanti nel tempo

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettro utensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori



REDLITHIUM™



Energia del colpo (EPTA)(J)	4.9
Frequenza di percussione (colpi/min)	4,600
Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30/ 13/ 32
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	10.5
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	9.4
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933492140