


# アクチュエ ーター

販売事業者  
Rs-online



51-371.F22DF



<https://rs-online.eao.com/component/51-371.F2...>

お客様の製品:



## 51-371.F22DF アクチュエーター

### 前面

フロント形状: 丸形

### 取付け

デザイン: フラッシュ

取付け穴: Ø 25 mm

取付けタイプ: パネル実装

### 電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流: 250 VAC、5 A ( $\cos\phi$  0.75)

接点: 2 NC / 2 NO

スイッチング定格: 250 V @ 5 A

電気強度: 2500 VAC、50 Hz、1分間 全端子-アース間 IEC 61058-1、part 15に準拠

静電気放電 (ESD):  $\leq 15$  KV

保護等級: II

熱電流  $I_{th}$ : 5 A、EN / IEC 60947-5-1に準拠

### 機械的特性

端子: プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm

接点 材質: 金

スイッチング動作: オルタネイト - レスト (a) - オルタネイト

スイッチング方式: スナップアクションスイッチングエレメント

スイッチングシステム: セルフクリーニング、ダブルブレイクスナップアクションスイッチングシステム、1エレメントにつきノーマルクローズ接点2個、ノーマルオープン接点2個。

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| スイッチング ポジション: | 3ポジション                                                        |
| スイッチング角度:     | 90° 左 / 90° 背面                                                |
| 機械的寿命:        | 5万回                                                           |
| 締め付けトルク:      | フィキシングナット 最大 0.5 Nm                                           |
| 電線断面図:        | 最大電線断面積 1mm × 2本<br>撚り線ケーブル 2 × 0.75 mm <sup>2</sup> の最大電線断面積 |
| 重量:           | 0.022 kg                                                      |

### 周辺条件


|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| IP前面保護等級: | IP65、DIN EN 60529に準拠  |
| 使用温度:     | - 25 ° C ~ + 55 ° C   |
| 保存温度:     | - 40 ° C ... + 85 ° C |

### 認証


|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 認証:    | CB (IEC 61058-1), CQC, CSA, DNV, ENEC (EN 61058-1), UL                      |
| 準拠:    | CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 30 / EU (EMC), 2014 / 35 / EU (LVD) |
| REACH: | REACH compliant                                                             |
| RoHS:  | RoHS compliant                                                              |

### その他


|              |                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 簡単な説明:       | アクチュエーター, Ø 25 mm, 丸形, 2 NC / 2 NO, オルタネイト - レスト (a) - オルタネイト, プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm, IP65、DIN EN 60529に準拠 |
| ハウジング 色:     | 黒                                                                                                          |
| ヒント:         | 標準ロック DOM 311                                                                                              |
| 最大接点数:       | 1                                                                                                          |
| スイッチングポジション: |                                                                                                            |



配線図:



マウントカットアウト:



寸法図:

