



Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo prodotto	Attuatore cieco
Modalità operativa	Sistema bus KNX Manuale
Tipo di bus	KNX

Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	4
Supporto di montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	24 V DC
Corrente nominale [in]	6 A
Numero di uscite	4
Tipo di carico	Motore: , 24 V DC
Segnalazione locale	LED

Ambiente

Grado di protezione ip	IP20
------------------------	------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.