

## M12 FIR12G2-252B

### CRICCHETTO 1/2" M12 FUEL™

Con una coppia massima fino a 108 Nm e 300 giri al minuto, il cricchetto offre una potenza impareggiabile per le applicazioni più impegnative

Il design della testa a basso profilo da 19 mm consente un migliore accesso negli spazi ristretti

Il corpo utensile è ergonomicamente ottimizzato per adattarsi comodamente alla mano

Design del grilletto differenziati e intercambiabili consentono di personalizzare il cricchetto in base alle preferenze di ciascun utilizzatore

Controllo e precisione massimi per ogni applicazione grazie al grilletto metallico a velocità variabile

La tecnologia FUEL™ leader del settore, combinata con un design robusto, garantisce massima durata del cricchetto

Il rivestimento gommato resiste ai materiali corrosivi e offre un comfort superiore durante l'utilizzo

La luce LED illumina l'area di lavoro mentre l'indicatore di carica integrato mostra l'autonomia residua

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettro utensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

**REDLITHIUM™**

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Profilo testa (mm)                     | 19                                                     |
| Lunghezza (mm)                         | 308                                                    |
| Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) | 1.0 (M12 HB2.5)                                        |
| Kit incluso                            | 2 x M12 HB2.5 Pacco Batteria, C12 C. Caricatore, Borsa |
| Codice articolo                        | 4933498940                                             |