



PUMP4000-1,6L

Pompe hydraulique, manuelle

High-pressure hand pump, 4000 bar

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Series	PUMP	Series PUMP
Version	HPA	For high-pressure applications

Données techniques

P max	4.000 bar	Pression de fonctionnement maximale
$\dot{V}_H$	0,5 cm³	Débit d'huile/course
V max	1,8 l	Volume du réservoir d'huile
V eff	1,6 l	Quantité d'huile utilisable
η_{40}	32 – 46 mm²/s	Viscosité de l'huile conforme à la norme ISO VG à 40 °C
L 0	2.000 mm	Longueur du flexible
	Quick coupling G¼	Coupling
	590 mm	Longueur
	130 mm	Largeur
	210 mm	Hauteur
m	7,8 kg	Poids

information additionnelle

	preferably for high-pressure applications, e.g. removal and mounting of bearings and components using the pressure oil method	Use
--	---	-----