

M18 FCVN24-O

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO AD AGO M18 FUEL™

Vibratore per calcestruzzo M18 FUEL™ per il consolidamento del calcestruzzo, in una forma compatta

Tubo da 1.2 m raccomandato per marciapiedi o piccole superfici piane (M18 FCVN12)

Tubo da 2.4 m raccomandato per muri o colonne (M18 FCVN24)

Ago vibrante da 25 mm, in grado di consolidare il calcestruzzo con 12.500 vibrazioni al minuto

Potenzimetro per massima versatilità con ogni materiale e dimensione di casseforma.

Gancio per facile stoccaggio dell'utensile a casseforme o ponteggi

Leggero: comodo da usare e da trasportare


Potente e affidabile: consolida fino a una betoniera (8 m³) con 1 batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 5.5 Ah

Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Colonne	✓✓✓
Marciapiedi	✓
Solette	X
Muri	✓✓✓
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.5 (M18 HB5.5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479599