

アクチュエ ーター

14-810.918

販売事業者
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/14-810.91...>

お客様の製品:



14-810.918 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 35 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	アルミ地色
フロントベゼル 材質:	アルミニウム

取付け

デザイン:	フラッシュ
取付け穴:	Ø 30.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

電気的特性

定格電圧:	24 V DC ±10 %
定格電流:	25 mA

機械的特性

端子:	プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm
締め付けトルク:	フィキシングナット 最大 0.25 Nm
重量:	0.018 kg

音響特性

トーン周波数:	約3.2 kHz 連続音のみ
音圧:	95db (A) ±8dB 距離0.1mにて

周辺条件

IP前面保護等級: IP65、DIN EN 60529に準拠

使用温度: - 25 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

認証

認証: CQC, EMC

準拠: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 30.5 mm, Ø 35 mm, 丸形, アルミ地色, アルミニウム, アノダイズド, プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm, IP65、DIN EN 60529に準拠



ヒント: PCB用にはプリントアダプターを使用

ブザー方式: Piezo disc

配線図:



マウントカットアウト:



寸法図:

