

**CODE ARTICLE: 6245564****BACOU BALLAST S3 CI SRC**

Tige cuir gras hydrofuge et parement textile reflectant.
Doublure antibactérienne aux ions d'argent
Semelle PU double densité et inserts TPU

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

6245564

Type de produit

Chaussures

Ligne

Extérieur

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

BACOU

Industrie

- Agriculture
- Transport
- Services collectifs

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Doublure coolmax aux ions d'argent

Avantage

Séchage rapide et antibactérienne

Caractéristique

Haut de tige matelassée

Avantage

Assure le confort

Caractéristique

Sur-embout renforcé

Avantage

Protection supplémentaire pour les environnements extrêmes

Caractéristique

Parements réfléchants

Avantage

Assure une meilleure visibilité pour l'utilisateur

Descriptif technique

Tailles

38 - 47

Intercalaire

Intercalaire anti-perforation (1100 N) FLEXIUM™ non métallique - Ultra léger et très souple - Amagnétique - Isolant thermique - Inaltérable - Protège l'intégralité de la surface du pied.

Tige

Tige en cuir hydrofuge et textile réfléchant. Haut de tige matelassé, surembout de protection et doublure aux ions d'argent

Embout

Embout de sécurité SPACIUM 200J - Ultra léger (50% plus léger que l'acier) - Amagnétique - Isolant thermique - inaltérable

Première de propreté

Première de propreté Coolmax et traitement aux charbons actifs

Semelle de marche

- Polyuréthane double densité - Coefficient d'adhérence : 0.33 selon XP ENV 13 287 (mini 0,15) - Couche confort densité : 0,50. - Couche d'usure densité : 1 - Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. - Résistance à l'abrasion exceptionnelle : - Perte en volume < 50 mm³ (sous charge de 0,5 kg) - Bonne résistance aux hydrocarbures : - Variation de volume (test de 22 heures) * huile ASTM N°1 gonflement < 0,5 % * isooctane-toluène (70/30) gonflement < 4% - Tenue à la chaleur : satisfaisante au dessous de 100°. - Haute résistance à tous les agents chimiques courants. - Bon allongement à la rupture : 650 %. - Résistance aux flexions répétées très améliorée > 60.000 (test au flexomètre de MATTIA)

Additional Features

- CI
- SRC

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2008

Numéro de certificat CE

0075/826/161/02/10/0061 - EXT 06/12/11

Attestation CE

 EC Attestation

Certifications

- EN ISO 20345

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

Instruction utilisateur EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

Maintenance

Cycle de vie

- If the footwear is supplied with a part of, or the whole sole unit made of polyurethane:
We advise that the footwear should be used in the limit of 3 years following the manufacturing date, which figures on the footwear.
- After this time limit, certain factors such as: exposure to sunlight, hydrometry, temperature changes, could cause a modification in the structure of the material, which would no longer maintain the same performance levels with regards to the requirements defined in the European Directive 89.686 CEE.
- If the footwear is supplied with a sole unit made from a material other than polyurethane:
We advise that the footwear should be used in the limit of 5 years following the manufacturing date, which figures on the footwear.

Information de stockage

- Footwear should be stored in their original packaging, kept in a controlled stock area, not subject to rapid changes in temperature or humidity levels

Instructions d'entretien

- After Use leave your footwear to dry in an aired place away from heat. Remove any excess dust or dirt with a brush. Remove any marks using a damp cloth and soap if necessary.
- Finally polish any grain or pigmented leathers using a commercially available shoe care product.