




PHE25-XL

Coulisseaux-tendeur complet

Coulisseaux tendeurs PHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
L	99 mm	Longueur totale
M	70 mm	Largeur totale d logement
A 2	28 mm	Largeur logement
≈m	0,7 kg	Poids

Cotes de montage

K	M20	Filetage trou de fixation
K 1	22 mm	Profondeur filetage

Dimensions

L 1	64 mm	Distance axe arbre
T	35 mm	Hauteur logement côté fixation
W 2	38 mm	Longueur surface de guidage
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification



information additionnelle

HE05	Corps de palier
GRAE25-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.