

CHIAVI DINAMOMETRICHE A LETTURA DIRETTA CON CRICCHETTO REVERSIBILE

810 SA

ISO 6789

NEW! PROMO



- Chiave dinamometrica a scatto
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso
- Coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Precisione $\pm 4\%$ del valore di coppia impostato
- Sistema di lettura diretta: subito visibile il valore della coppia necessario
- Meccanismo con molla di compressione
- Tubo in acciaio a protezione del meccanismo interno
- Cricchetto reversibile certificato IP51
- Impugnatura ergonomica con effetto soft touch e resistente ad oli ed agenti chimici
- Ghiera di regolazione quadrata antirotolamento
- Fornita in astuccio tubolare di plastica
- Include certificato di taratura e dichiarazione REACH (SVHC)

Dettagli famiglia

Codice	Capacità Nm	Risoluzione	■ Attacco quadro maschio "	L mm
U08105102	10÷50	0,25	3/8	350
U08105103	20÷100	0,25	1/2	410
U08105105	40÷200	0,5	1/2	475
U08105106	60÷340	1	1/2	630

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.