



コネクタ > 自動車用コネクタ > コネクタ アクセサリ > コネクタ キャップおよびカバー



保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ: バックシェル

ケーブル出口角度: 90° (ライトアングル)

ストレイン リリーフ: なし

一次製品色: 黒

一次製品の材料: PA

特徴

製品のタイプの特徴

保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ	バックシェル
---------------------------	--------

ボディの特徴

ケーブル出口角度	90° (ライトアングル)
一次製品色	黒
一次製品の材料	PA

機械的アタッチメント

ストレイン リリーフ	なし
------------	----

使用条件

使用温度 (最大)	125 °C[257 °F]
使用温度範囲	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

製品コンプライアンス

[コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>](#)






EU RoHS指令2011/65 / EU	指令に適合
EU ELV指令2000/53 / EC	指令に適合
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	閾値を超える物質は有りません。
EU REACH規則（EC） No. 1907/2006	ECHAによる現在の候補リスト: 2022年6月 (224) 候補リストの表記: 2022年1月(223) REACH SVHCを含まない
ハロゲン含有量	低ハロゲンの場合は Br ,Cl,F,I が均質材料あ たり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR /PVC が無いこと
はんだ処理能力	半田工程に付いては未確認

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の附属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダンス」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいた SVHCを記載しています。

適合製品

 TE製品番号: 1-2350890-2 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD, COD B	 TE製品番号: 1-2350890-3 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD, COD C	 TE製品番号: 1-2350890-4 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD, COD D	 TE製品番号: 1-2350891-1 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD A
 TE製品番号: 1-2350891-2 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD B	 TE製品番号: 1-2350891-3 20POS,HYBRID,PIN HSG,SLD,COD C	 TE製品番号: 1-2350891-4 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD D	 TE製品番号: 2-2350891-1 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD A



TE製品番号: 2-2350891-2
20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,
COD B

TE製品番号: 2-2350891-3
20POS,HYBRID,PIN HSG,SLD,COD C

TE製品番号: 2-2350891-4
20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,
COD D

TE製品番号: 2350890-1
20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,
COD A

TE製品番号: 2350890-2
20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,
COD B

TE製品番号: 2350890-3
20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,
COD C

TE製品番号: 2350890-4
20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,
COD D

TE製品番号: 2350891-1
20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,
COD A

TE製品番号: 2350891-2
20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,
COD B

TE製品番号: 2350891-3
20POS,HYBRID,PIN HSG,SLD,COD C

TE製品番号: 2350891-4
20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,
COD D

TE製品番号: 2357302-1
BACKSHELL,CONN KIT

関連シリーズ | DEUTSCH NTSEAL

その他の自動車用コネクタ アクセサリ
(4)

バックシェルのアクセサリ(1)

自動車用コネクタ キャップおよびカ
バー(5)

自動車用シールおよびキャビティ プラ
グ(2)

自動車用ハウジング(36)

書類



製品図面

BACKSHELL,CONN KIT

英語

CAD ファイル

3D モデル

3D

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_2357921-1_B.2d_dxf.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_2357921-1_B.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_2357921-1_B.3d_stp.zip

英語

CADファイルをダウンロードすることにより、**利用規約**に同意したことになります。

製品規格

製品規格

英語