

M12 PL-OC

LOCALIZZATORE M12™ PER SONDE DA ISPEZIONE

Facilità di utilizzo: 2 antenne omnidirezionali garantiscono rapida localizzazione di sonde con precisione $\pm 3\%$ a 3 metri

Il primo localizzatore sul mercato con batteria 12V, fino a 13 ore di autonomia con una singola carica di batteria (2.0Ah)

Schermo 4,3" LCD a colori, pulsanti retroilluminati per massima visibilità

Indicatori di direzione: l'icona a freccia segnala la direzione della sonda, l'indicatore a bussola mostra il percorso della sonda

Classe di protezione IP65, vano batteria isolato

Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Per rilevare il cavo di spinta, tubi o cavi, è necessario utilizzare il kit per messa a terra 4931473526 non incluso nella confezione



REDLITHIUM™



Dimensione display (")	4,3
Classe protettiva IP	65
Frequenza Laser	33, 83
Frequenza Sonda (k)(Hz)	512, 640, 33
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471995