

M12 BST-O

GRAFFATRICE M12™

Eccezionali prestazioni che riducono la fatica dell'utilizzatore per fissaggi ripetitivi

Fissaggio estremamente veloce (tempo di sparo ridotto al minimo)

Adatta per fissaggi in sequenza, veloci e precisi

Fino a 2.000 graffette con una batteria 12V 2.0Ah

Compatibile con graffette standard T50 da 6 a 14 mm

Blocco dell'utensile poco prima di finire le graffette nel caricatore

Dimensioni compatte, per accedere in spazi ristretti

Gancio integrato



REDLITHIUM™



Graffette tipo	Tipo 11 / 140, T50
Larghezza graffette (mm)	10,6
Altezza graffette (mm)	6 - 14
Capacità serbatoio	89
Velocità del ciclo (min)	140
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459634