

MXF DR255TV

MX FUEL™ COLONNA PER CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ

Impugnatura di guida ad altezza regolabile e leva di regolazione della profondità di foratura facilmente raggiungibile ed azionabile con una sola mano.

Collare con attacco universale da 60 mm, per connessioni più rapide.

Compatibile con il serbatoio d'acqua M18™ SWITCH TANK™ da 15 l.

Per fori fino a $\varnothing$ 250 mm - colonna adatta per l'utilizzo con carotatrice a 2 velocità MXF DCD150 e carotatrice a filo DD3 152

Può essere utilizzato a vuoto su superfici lisce e uniformi.

La piastra di base indica l'angolo di foratura, può essere inclinata ed utilizzata da 0° a 45°.

Blocchi scorrevoli regolabili.

Costruito in leggero e duraturo alluminio.

Set per fissaggio in calcestruzzo (4932399731) incluso



REDLITHIUM™



Dimensioni base (mm)	276 x 467
Altezza (mm)	892
Angolazione (°)	0 - 45
Foro corone max (mm)	250
Corsa della lama (mm)	570
Peso (Kg)	13.2
Codice prodotto	4933472247