

100 Pack Cable Tie Mounts with Adhesive Tape for 0.18 in. (4.6 mm) Wide Ties - Nylon/Plastic Zip Tie Mounts - Electrical/Network Cable Wrap Mounts / 94V-2 Fire & UL Rated - TAA

Produkt ID: CBMCTM2



Med dessa medelstora kabelbandmonteringar med självhäftande baksida kan du enkelt montera dina kabelband för att säkra din kabelbunt mot väggen eller taket, så att du kan dra och organisera dem. 100 vita fästen till kabelband ingår, vilket garanterar att du har gott om fästen till hands.

Dessa elkabelomslagsfästen i plast fungerar med kabelband på upp till 4,6 mm i bredd, i vilken längd som helst.

De är snabba och enkla att installera. Skala helt enkelt av det skyddande underlaget och fäst det på önskad plats på vilken yta som helst, inklusive plast, metall, gips, trä eller murverk. När fästet är på plats kan du mata kabelbandet genom spåret, placera kabelbunten inuti bandet och stänga kabelbandet för att fästa både kabelbunten och kabelbandet på fästet. Ett inbyggt monteringshål (3,2 mm i diameter) kan säkra fästet ytterligare med en skruv för ökad säkerhet på tyngre kabelbuntar.

Detta rena och professionella monteringsystem för kabelband är perfekt för att organisera och dra nätverkskablar, strömkablar eller andra kablar på ditt kontor eller serverrum.

Dessa kabelmonteringsfästen är tillverkade av slitstarkt Nylon 66-material och har en stark 3M självhäftande baksida. De är UL94 V-2-brandklassade och UL-godkända.

StarTech.com erbjuder en mängd kabelband som stöds av dessa fästen:

100-pack med 101,6 mm vita kabelband (CBMZT4N)

1 000-pack med 101,6 mm vita kabelband (CBMZT4NK)

100-pack med 101,6 mm svarta kabelband (CBMZT4B)

- 1 000-pack med 101,6 mm svarta kabelband (CBMZT4BK)
- 100-pack med 152,4 mm vita kabelband (CV150)
- 1 000-pack med 152,4 mm vita kabelband (CV150K)
- 100-pack med 152,4 mm vita kabelband (CBMZT6N)
- 1 000-pack med 152,4 mm vita kabelband (CBMZT6NK)
- 100-pack med 152,4 mm svarta kabelband (CBMZT6B)
- 1 000-pack med 152,4 mm svarta kabelband (CBMZT6BK)
- 100-pack med 152,4 mm vita återförslutbara kabelband (CBMZTRB6)
- 100-pack med 152,4 mm svarta återförslutbara kabelband (CBMZTRB6BK)
- 100-pack med 203,2 mm gråa kabelband (CV200K)
- 100-pack med 203,2 mm vita återförslutbara kabelband (CBMZTRB8)
- 100-pack med 203,2 mm svarta återförslutbara kabelband (CBMZTRB8BK)

StarTech.com har varit IT-proffsens förstahandsval i över 30 år.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Mount zip ties to wall or ceiling to keep cables organized in your office or server room

Funktioner

- **100-PACK MED KABELBANDMONTERINGAR:** Monterar buntband på väggar eller tak för att hålla kablar organiserade. Fungerar med 4,6 mm breda buntband i vilken längd som helst. Monteras med självhäftande tejp eller inbyggt skruvhål
- **INDUSTRIELL STYRKA:** Tillverkad av slitstarkt Nylon 66-material och dessa tuffa kabelbandsfästen är UL94 V-2-brandklassade
- **SLIPP SLADDHÄRVOR:** Dessa medelstora fästen till elkabelomslag i plast är enkla att installera och

perfekta för att omorganisera kabelhantering på ditt kontor eller serverrum; Stöds under livslängden av StarTech.com

- PÅLITLIG SÄKERHET: Brandklass 94V-2 | UL-godkänd | RoHS | TAA Kompatibel
- MULTISTORLEK: Finns i Liten (CBMCTM1) för kabelband 3,2 mm breda | och Stor (CBMCTM3) för kabelband 5,5 mm bred

Prestanda

Garantipolicy	2 Years
Allmänna specifikationer	Maximum Cable Tie Width: 0.18 in. (4.6 mm)

Utseende

Färg	Vit
Kabinettyp	Nylon 66
Produktlängd	0.8 in [2.0 cm]
Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöjd	0.2 in [0.4 cm]
Produktvikt	0.0 oz [0.7 g]

Förpackning

Förpackningsantal	100
Paketets längd	5.6 in [14.2 cm]
Paketets bredd	5.8 in [14.8 cm]
Paketets höjd	0.8 in [2.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.0 oz [84.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	100 - Fästen för kabelband
-----------------	----------------------------

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.