




NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

INCLUDED



- 1 | 4,000 Lumen Tripod Light
- 2 | Carry Bag
- 3 | Power Transformer (4m Cable)
- 4 | 220V Domestic EU Adapter
- 5 | 240V Domestic UK Adapter
- 6 | 110V Site UK Adapter

NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

SPECIFICATIONS

Protection Degree.....	IPX4
Operating Temperature.....	(-10 - 40°C)
AC Input / Rated Power.....	16.8V, 2.8A / 60W
Battery Input / Rated Power.....	14.6V, 4000mAh
Lumens.....	4000lm
Charging Time (AC).....	6 Hours (Approx)
Operating Time.....	1.5 Hours (Approx)
Battery Type.....	Lithium Ion 14.6V, 4000mAh
Dimensions (L/W/H).....	920 x 120 x 160mm (Closed)
Weight.....	6100g

SAFETY PRECAUTIONS / MOVING AND STORAGE INSTRUCTIONS

- Prior to use, make sure the right voltage is available.
- Prior to each charge, make sure the light and mains supply cable are not damaged in any way. Never use the light if you find damage.
- Do not use the light in explosive environments in which flammable liquids, gases or dusts are present.
- Do not expose the fully recharged light in water.
- Ensure that the tripod is always erected on a level surface to avoid risk of falling.
- LED lights are extremely bright. Do not look directly at the lamp.
- Do not attempt to dismantle or repair the light.
- Store the light inside the supplied carry bag whenever possible.

NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

QUICK START GUIDE

For more information, detailed video instructions, and warranty registration, simply scan the QR code or visit NEBOlights.com.




+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

IMPORTANT: Fully charge your NEBO 4,000 Lumen Rechargeable Tripod Light before using it for the first time.

CHARGING YOUR NEBO TRIPOD LIGHT


CHARGING YOUR FLOODLIGHT AT HOME:

1. Connect the relevant Power Adapter cable to the Power Transformer (included). Plug the barrel plug into the AC Charging Port on the light. Charging will begin automatically.
2. When fully charged, the charging indicator LED will indicate 100%. (Full charge could take up to 6 hours).



OPERATING YOUR NEBO FLOOD LIGHT

1. By pressing the ON/OFF button once, the light will power on.
2. Once light is on, by pressing again you can set the desired brightness level with the desired number of clicks. (10%, 25%, 100%)
3. Press the ON/OFF button once more to power the light off.
4. Pressing the Colour Temperature Button will switch the LED output from white (CCT4K) to warm (CCT7K) light.



Colour Temperature Button

ON/OFF/Mode Select Button

Charging Indicator

SETTING UP THE TRIPOD LIGHT


1. Pull the tripod legs out, then downwards until the tripod legs lock (You will hear a click).
2. Once attached, insert the quick release bolt inside the Tripod base plate, the bolt will lock into position.
3. To release the light, pull the Quick Release and lift the light upwards.



4. Holding the tripod firmly in place, open the lower Quick Release Clamp and slide the tripod head to desired height level and close the clamp to lock the position.
5. For extra height, open the upper Quick Release Clamp and repeat the instruction above.

CLOSING DOWN THE TRIPOD LIGHT

1. Pull the Leg Release Clamp on the tripod leg outwards, and push the tripod downwards.
2. Now fold the three tripod legs back in towards the frame until the Leg Release Clamp locks.






NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

INCLUS



- 1 | Lampe sur trépied de 4 000 lumens
- 2 | Sac de transport
- 3 | Transformateur de puissance (câble de 4 m)
- 4 | Adaptateur domestique UE 220 V
- 5 | Adaptateur domestique britannique 240 V
- 6 | Adaptateur 110 V pour le Royaume-Uni

NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

CARACTÉRISTIQUES

Degré de protection.....	IPX4
Température de fonctionnement.....	(-10 - 40°C)
Entrée CA (puissance nominale).....	16.8V, 2.8A / 60W
Entrée de la batterie/puissance nominale.....	14.6V, 4000mAh
Lumens.....	4000lm
Temps de charge (CA).....	6 Heures (Environ)
Temps de fonctionnement.....	1.5 Heures (Environ)
Type de batterie.....	Lithium Ion 14.6V, 4000mAh
Dimensions (L/W/H).....	920 x 120 x 160mm (Ferme)
Poids.....	6100g

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ / DÉMÉNAGEMENT ET INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

- Avant utilisation, assurez-vous que la bonne tension est disponible.
- Avant chaque charge, assurez-vous que l'éclairage et le câble d'alimentation secteur ne sont en aucun cas endommagés. N'utilisez jamais la lumière si vous constatez des dommages.
- N'utilisez pas la lampe dans des environnements explosifs dans lesquels des liquides, des gaz ou des poussières inflammables sont présents.
- Ne posez pas la lumière et ne l'immergez pas complètement dans l'eau.
- Assurez-vous que le trépied est toujours érigé sur une surface plane pour éviter tout risque de chute.
- Les lumières LED sont extrêmement lumineuses. Ne regardez pas directement la lampe.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer la lumière.
- Rangez la lumière dans le sac de transport fourni avant que possible.

NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pour plus d'informations, des instructions vidéo détaillées, et l'enregistrement de la garantie, scannez simplement le Code QR ou visitez NEBOlights.com.




+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

IMPORTANT : Chargez complètement votre NEBO Lampe trépied rechargeable de 4 000 lumens avant de l'utiliser pour la première fois.

CHARGER VOTRE LUMIÈRE DE TRÉPIED NEBO

RECHARGER VOTRE PROJECTEUR À LA MAISON :

1. Connectez le câble de l'adaptateur secteur approprié au transformateur de puissance (inclus). Branchez la fiche cylindrique dans le port de charge CA de la lumière. La charge commencera automatiquement.
2. Une fois complètement chargé, le voyant LED de charge indiquera 100 %. (Une charge complète peut prendre jusqu'à 6 heures).




Prise murale CA

Alimentation CA Adaptateur

Bouchon de baril

UTILISATION DE VOTRE PROJECTEUR NEBO

1. En appuyant une fois sur le bouton ON/OFF, la lumière s'allumera.
2. Une fois la lumière allumée, en appuyant à nouveau, vous pouvez régler le niveau de luminosité souhaité avec le nombre de clics souhaité. (10%, 25%, 100%)
3. Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF pour éteindre la lumière.
4. Appuyer sur le bouton de température de couleur fera passer la sortie LED de la lumière blanche (CCT4K) à la lumière chaude (CCT7K).




Bouton de température de couleur

Bouton marche/arrêt/sélection de mode

Indicateur de charge

INSTALLATION DE LA LUMIÈRE DU TRÉPIED


1. Tirez les pieds du trépied vers l'extérieur, puis vers le bas jusqu'à ce que les pieds du trépied se verrouillent (vous entendrez un clic).
2. Une fois fixé, insérez le boulon à dégainement rapide à l'intérieur de la plaque de base du trépied, le boulon se verrouillera en position.
3. Pour libérer la lumière, tirez sur le système de dégainement rapide et soulevez la lumière vers le haut.



4. En maintenant le trépied fermement en place, ouvrez la pince à dégainement rapide inférieure, faites glisser la tête du trépied jusqu'au niveau de hauteur souhaité et fermez la pince pour verrouiller la position.
5. Pour plus de hauteur, ouvrez la pince à dégainement rapide supérieure et répétez les instructions ci-dessus.

FERMETURE DE LA LUMIÈRE DU TRÉPIED

1. Tirez la pince de dégainement de la jambe du pied du trépied vers l'extérieur et poussez le trépied vers le bas.
2. Repliez maintenant les trois pieds du trépied vers le cadre jusqu'à ce que la pince de dégainement des jambes se verrouille.






NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

INBEGRIFFEN



- 1 | Stativ/leuchte mit 4.000 Lumen
- 2 | Tragetasche
- 3 | Leistungstransformator (4 m Kabel)
- 4 | 220-V-Inlands-EU-Adapter
- 5 | 240-V-Inlandsadapter für Großbritannien
- 6 | 110-V-Standort-UK-Adapter

NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

SPEZIFIKATIONEN

Schutzgrad.....	IPX4
Betriebstemperatur.....	(-10 - 40°C)
AC-Eingang / Nennleistung.....	16.8V, 2.8A / 60W
Batterieingang / Nennleistung.....	14.6V, 4000mAh
Lumen.....	4000lm
Ladegerät (AC).....	6 Std. (Ca)
Betriebszeit.....	1.5 Std. (Ca)
Akku-Typ.....	Lithium Ion 14.6V, 4000mAh
Abmessungen (L/B/H).....	920 x 120 x 160mm (Geschlossen)
Gewicht.....	6100g

SICHERHEITSHINWEISE / UMGUG UND AUFBEWAHRUNGSHINWEISE

- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die richtige Spannung vorhanden ist.
- Stellen Sie vor jedem Ladevorgang sicher, dass das Licht und das Netzkabel nicht beschädigt sind.
- Benutzen Sie die Lampe niemals, wenn Sie Schäden feststellen.
- Benutzen Sie die Leuchte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube vorhanden sind.
- Setzen Sie die Leuchte nicht vollständig Wasser aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Stativ immer auf einer ebenen Fläche aufgestellt wird, um Sturzgefahr zu vermeiden.
- LED-Leuchten sind extrem hell. Schauen Sie nicht direkt in die Lampe.
- Versuchen Sie nicht, die Leuchte zu zerlegen oder zu reparieren.
- Bewahren Sie die Leuchte nach Möglichkeit in der mitgelieferten Tragetasche auf.

NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Als Nutzer von unseren Produkten sind Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Abgeräten:

Elektron- und Elektrogeräte, die zu Mängel geworden sind, werden als Abgeräte bezeichnet. Besitzer von Abgeräten müssen diese einer vom unserten Siebungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Abgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen:

Besitzer von Abgeräten müssen Akkubatterien und Akkumulatoren, die nicht von Abgeräten ausgetrennt sind, vor der Abgabe an eine Erfassungseinheit vom Abgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Abgerät entnommen werden können. Wenn die Abgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Abgeräten:

Besitzer von Abgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebsern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmestellen sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mindestens pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Die gilt auch bei Online- oder Katalogvertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertriebs haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Abgeräts besteht bei nichtabwiesentlichen Vertriebsstellen unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgetauscht wird, kann das gleichartige Abgerät auch dort zur unentgeltlichen Abgabe übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalogvertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Hilfsmittelgeräte“, „Hilfsmittelgeräte“ oder „Grundgeräte“ (Geräte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 12 Zentimetern, zu einer entsprechenden Rücknahme-Klausel werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt).

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertriebs unabhängig vom Kauf eines neuen Geräts für Rückgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf das Abgerät pro Endnutzer.

Datenschutz-Hinweis: Abgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationsbereich wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Abgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“ Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unserten Siebungsabfall zu entsorgen ist.

Weitere Informationen, detaillierte Videoanleitungen, und Garantieregistrierung, scannen Sie einfach die QR-Code oder besuchen Sie NEBOlights.com.




+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

WICHTIG: Laden Sie Ihren NEBO vollständig auf 4.000 Lumen wiederaufladbare Stativleuchte bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.

LADEN SIE IHR NEBO-STATIVLICHT AUF

LADEN SIE IHR FLUTLICHT ZU HAUSE AUF:

1. Verbinden Sie das entsprechende Netzteilkabel mit dem Netztransformator (im Lieferumfang enthalten). Stecken Sie den Hohlstecker in den AC-Ladeanschluss der Leuchte. Der Ladevorgang beginnt automatisch.
2. Bei voller Ladung zeigt die Ladeanzeige-LED 100 % an. (Das vollständige Aufladen kann bis zu 6 Stunden dauern).




AC-Wandsteckdose

Wechselstrom Adapter

Fassstopfen

BEDIENUNG IHRES NEBO FLUTLICHTS

1. Durch einmaliges Drücken der EIN/AUS-Taste wird das Licht eingeschaltet.
2. Sobald das Licht eingeschaltet ist, können Sie durch erneutes Drücken die gewünschte Helligkeitsstufe mit der gewünschten Anzahl von Klicks einstellen. (10%, 25%, 100%)
3. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste noch einmal, um das Licht auszuschalten.
4. Durch Drücken der Farbtemperaturtaste wird der LED-Ausgang von weißem (CCT4K) auf warmes (CCT7K) Licht umgeschaltet.



Farbtemperatur-Taste

EIN/AUS/Modusauswahltaste

Ladeanzeige

AUFSTELLEN DES STATIVLICHTS


1. Ziehen Sie die Stativbeine heraus und dann nach unten, bis die Stativbeine einrasten (Sie hören ein Klicken).
2. Nach der Befestigung stecken Sie den Schnellspannbolzen in die Stativ-Grundplatte, der Bolzen rastet ein.
3. Um die Leuchte zu lösen, ziehen Sie am Schnellverschluss und heben Sie die Leuchte nach oben.



4. Halten Sie das Stativ fest, öffnen Sie die untere Schnellspannklemme, schieben Sie den Stativkopf auf die gewünschte Höhe und schließen Sie die Klemme, um die Position zu fixieren.
5. Für zusätzliche Höhe öffnen Sie die obere Schnellspannklemme und wiederholen Sie die obige Anleitung.

SCHLIESSEN DES STATIVLICHTS

1. Ziehen Sie die Beinriegelungsklemme am Stativbein nach außen und drücken Sie das Stativ nach unten.
2. Klappen Sie nun die drei Stativbeine wieder in Richtung Rahmen, bis die Beinriegelungsklemme einrastet.



NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

INCLUIDO

1 | Luz de trípode de 4000 lúmenes.

2 | Bolsa

3 | Transformador de potencia (cable de 4 m)

4 | Adaptador doméstico de la UE de 220v

5 | Adaptador doméstico de 240v para el Reino Unido

6 | Adaptador de sitio para Reino Unido de 110 V

NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

ESPECIFICACIONES

Grado de protección.....	IPX4
Temperatura de funcionamiento.....	(-10 ~ 40°C)
Entrada de CA (potencia nominal).....	16.8V, 2.8A / 60W
Entrada de batería (potencia nominal).....	14.6V, 4000mAh
Lúmenes.....	4000lm
Tiempo de carga (CA).....	6 Horas (Aprox.)
Tiempo de funcionamiento.....	1.5 Horas (Aprox.)
Tipo de batería.....	Lithium Ion 14.6V, 4000mAh
Dimensiones (largo/ancho/alto).....	920 x 120 x 160mm (Cerrado)
Peso.....	6100g

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD/MUDANZA E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Antes de su uso, asegúrese de que esté disponible el voltaje correcto.
- Antes de cada carga, asegúrese de que el cable de alimentación y de luz no esté dañado de ninguna manera. Nunca utilice la luz si encuentra daños.
- No utilice la luz en entornos explosivos en los que haya líquidos, gases o polvos inflamables.
- No respague ni sumerja completamente la luz en agua.
- Asegúrese de que el trípode esté siempre erigido sobre una superficie nivelada para evitar el riesgo de caídas.
- Las luces LED son extremadamente brillantes. No mire directamente a la lámpara.
- No intente desmontar ni reparar la luz.
- Guarde la luz dentro de la bolsa de transporte suministrada siempre que sea posible.

NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Para obtener más información, instrucciones detalladas en video, y registro de garantía, simplemente escanee el Código QR o visite NEBOLights.com.

+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

IMPORTANTE: Cargue completamente su NEBO Luz de trípode recargable de 4000 lúmenes antes de usarlo por primera vez.

CARGAR TU LUZ TRÍPODE NEBO

CARGAR SU PROYECTOR EN CASA:

1. Conecte el cable adaptador de corriente correspondiente al transformador de potencia (incluido). Conecte el enchufe cilíndrico al puerto de carga de CA de la luz. La carga comenzará automáticamente.
2. Cuando esté completamente cargada, el LED indicador de carga indicará 100%. (La carga completa podría tardar hasta 6 horas).

OPERACIÓN DE SU LUZ DE INUNDACIÓN NEBO

1. Al presionar el botón ON/OFF una vez, la luz se encenderá.
2. Una vez encendida la luz, pulsando de nuevo podrá establecer el nivel de brillo deseado con el número de clics deseado. (10%, 25%, 100%)
3. Presione el botón ON/OFF una vez más para apagar la luz.
4. Al presionar el botón de temperatura de color, la salida del LED cambiará de luz blanca (CCT4K) a cálida (CCT7K).

CONFIGURACIÓN DE LA LUZ DEL TRÍPODE

1. Tire de las patas del trípode hacia afuera y luego hacia abajo hasta que se bloqueen (escuchará un clic).
2. Una vez conectado, inserte el perno de liberación rápida dentro de la placa base del trípode; el perno se bloqueará en su posición.
3. Para liberar la luz, tire del cierre rápido y levante la luz.

CERRAR LA LUZ DEL TRÍPODE

1. Tire de la abrazadera de liberación de la pata del trípode hacia afuera y empuje el trípode hacia abajo.
2. Ahora doble las tres patas del trípode hacia el marco hasta que la abrazadera de liberación de las patas se bloquee.

CERRAR LA LUZ DEL TRÍPODE

1. Tire de la abrazadera de liberación de la pata del trípode hacia afuera y empuje el trípode hacia abajo.
2. Ahora doble las tres patas del trípode hacia el marco hasta que la abrazadera de liberación de las patas se bloquee.

ABRAZADERA DE LIBERACIÓN RÁPIDA

NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

INCLUSO

1 | Luce per treppiede da 4.000 lumen

2 | Borsa per il trasporto

3 | Trasformatore di alimentazione (cavo da 4 m)

4 | Adattatore UE domestico da 220 V

5 | Adattatore domestico britannico da 240 V

6 | Adattatore da sito UK da 110 V

NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

SPECIFICHE

Grado di protezione.....	IPX4
Temperatura di esercizio.....	(-10 ~ 40°C)
Ingresso CA/Potenza nominale.....	16.8V, 2.8A / 60W
Ingresso batteria/potenza nominale.....	14.6V, 4000mAh
Lumen.....	4000lm
Tempo di ricarica (CA).....	6 Ore (ca)
Tempo di operatività.....	1.5 Ore (ca)
Tipo di batteria.....	Lithium Ion 14.6V, 4000mAh
Dimensioni (LxUxA).....	920 x 120 x 160mm (Chiuso)
Peso.....	6100g

PRECAUZIONI DI SICUREZZA / SPOSTAMENTO E ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Prima dell'uso, assicurarsi che sia disponibile la giusta tensione.
- Prima di ogni ricarica accertarsi che la luce e il cavo di alimentazione di rete non siano danneggiati in alcun modo. Non utilizzare mai la luce se si riscontrano danni.
- Non utilizzare la lampada in ambienti esplosivi in cui sono presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.
- Non esporre completamente immergere la luce nell'acqua.
- Assicurarsi che il treppiede sia sempre eretto su una superficie piana per evitare il rischio di caduta.
- Le luci a LED sono estremamente luminose. Non guardare direttamente la lampada.
- Non tentare di smontare o riparare la luce.
- Conservare la luce all'interno della borsa per il trasporto in dotazione quando possibile.

NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

GUIDA RAPIDA

Per ulteriori informazioni, istruzioni video dettagliate, e la registrazione della garanzia, è sufficiente scansionare il file Codice QR o visita NEBOLights.com.

+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

IMPORTANTE: carica completamente il tuo NEBO Luce per treppiede ricaricabile da 4.000 lumen prima di usarlo per la prima volta.

RICARICA LA TUA LUCE TREMPIEDE NEBO

RICARICA IL TUO FARETTO A CASA:

1. Collegare il relativo cavo dell'adattatore di alimentazione al trasformatore di alimentazione (incluso). Collegare la spina cilindrica alla porta di ricarica CA sulla luce. La ricarica inizierà automaticamente.
2. Quando è completamente carico, il LED dell'indicatore di carica indicherà il 100%. (La ricarica completa potrebbe richiedere fino a 6 ore).

FUNZIONAMENTO DELLA TUA LUCE Sonda NEBO

1. Premendo una volta il pulsante ON/OFF, la luce si accenderà.
2. Una volta accesa la luce, premendo nuovamente è possibile impostare il livello di luminosità desiderato con il numero di click desiderato. (10%, 25%, 100%)
3. Premere ancora una volta il pulsante ON/OFF per spegnere la luce.
4. Premendo il pulsante della temperatura del colore si cambierà l'uscita del LED da luce bianca (CCT4K) a luce calda (CCT7K).

IMPOSTAZIONE DELLA LUCE DEL TREMPIEDE

1. Tirare le gambe del treppiede verso l'esterno, quindi verso il basso finché le gambe del treppiede non si bloccano (si sentirà un clic).
2. Una volta fissato, inserire il bullone a sgancio rapido all'interno della piastra di base del treppiede, il bullone si bloccherà in posizione.
3. Per rilasciare la luce, tirare il rilascio rapido e sollevare la luce verso l'alto.

CHIUDERE LA LUCE DEL TREMPIEDE

1. Tirare verso l'esterno il morsetto di rilascio della gamba sulla gamba del treppiede e spingere il treppiede verso il telaio finché il morsetto di rilascio delle gambe non si blocca.
2. Ora piega nuovamente le tre gambe del treppiede verso il telaio finché il morsetto di rilascio delle gambe non si blocca.

CHIUDERE LA LUCE DEL TREMPIEDE

1. Tirare verso l'esterno il morsetto di rilascio della gamba sulla gamba del treppiede e spingere il treppiede verso il telaio finché il morsetto di rilascio delle gambe non si blocca.
2. Ora piega nuovamente le tre gambe del treppiede verso il telaio finché il morsetto di rilascio delle gambe non si blocca.

MORSETTO A SGANCIO RAPIDO

NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

DOŁĄCZONY

1 | Lampa statywowa o mocy 4000 lumenów

2 | Torba do noszenia

3 | Transformator mocy (kabel 4 m)

4 | Krajowy adapter UE 220 V

5 | Krajowy zasilacz brytyjski 240 V

6 | Adapter 110 V w Wielkiej Brytanii

NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

SPECYFIKACJE

Poziom zabezpieczeń.....	IPX4
Temperatura robocza.....	(-10 ~ 40°C)
Wejście AC / moc znamionowa.....	16.8V, 2.8A / 60W
Wejście akumulatora / moc znamionowa.....	14.6V, 4000mAh
Luminy.....	4000lm
Czas ładowania (AC).....	6 godzin (około)
Czas operacyjny.....	1.5 godziny (około)
Typos baterii.....	Lithium Ion 14.6V, 4000mAh
Wymiary (dł./szer./wys.).....	920 x 120 x 160mm (Zamknięte)
Waga.....	6100g

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI / PRZEMIESZCZANIE ORAZ INSTRUKCJE PRZECHOWYWANIA

- Przed użyciem upewnij się, że dostępne jest odpowiednie napięcie.
- Przed każdym ładowaniem należy upewnić się, że lampa i kabel zasilający nie są w żaden sposób uszkodzone. Nigdy nie używaj laski, jeśli zauważysz uszkodzenia.
- Nie używaj laski w środowiskach zagrożonych wybuchem, w których występują łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
- Nie wystawiaj całkowicie zamkniętej lampy w wodzie.
- Upewnij się, że statyw jest zawsze ustawiany na równej powierzchni, aby uniknąć ryzyka upadku.
- Światła LED są niezwykle jasne. Nie patrz bezpośrednio na lampę.
- Nie próbuj demontować ani naprawić światła.
- Jeśli to możliwe, przechowuj laskę w dołączonej torbie transportowej.

NEBO

4,000 LUMEN RECHARGEABLE TRIPOD LIGHT

SKRÓĆONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby uzyskać więcej informacji, szczegółowe instrukcje wideo, i rejestracji gwarancji, wystarczy zeskanować plik kod QR lub odwiedzić NEBOLights.com.

+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

WAŻNE: Całkowicie naładuj swoje NEBO Lampa statywowa z możliwością ładowania o mocy 4000 lumenów przed pierwszym użyciem.

ŁADOWANIE LAMPY STATYWU NEBO

ŁADOWANIE REFLEKTORA W DOMU:

1. Podłącz odpowiedni kabel zasilacza do transformatora mocy (w zestawie). Podłącz wtyk bezpieczny do portu ładowania AC na lampie.
2. Po całkowitym naładowaniu wskaźnik LED ładowania wskaże 100%. (Pełne ładowanie może zająć do 6 godzin).

OBSŁUGA LAMPY NEBO

1. Jednokrotne naciśnięcie przycisku ON/OFF powoduje włączenie światła.
2. Po włączeniu światła, naciskając ponownie, możesz ustawić żądany poziom jasności za pomocą żądanej liczby kliknięć. (10%, 25%, 100%)
3. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć laskę.
4. Naciśnięcie przycisku temperatury barwowej spowoduje przełączenie wyjścia LED z białego (CCT4K) na ciepłe (CCT7K) światło.

USTAWIENIE LAMPY STATYWU

1. Wyciągnij nogi statywu, a następnie w dół, aż nogi statywu zablokują się (usłyszysz kliknięcie).
2. Po zamocowaniu włóż śrubę szybkiego zwalniania do płyty podstawy statywu. Śruba zablokuje się na swoim miejscu.
3. Aby zwolnić laskę, pociągnij szybkozamykacz i podnieś lampę do góry.

ZAMKNIĘCIE LAMPY STATYWU

1. Pociągnij zacisk zwalniający nogę statywu na zewnątrz i popchnij statyw w dół.
2. Teraz złoż trzy nogi statywu z powrotem w stronę ramy, aż zablokuje się zacisk zwalniający nogi.

ZAMKNIĘCIE LAMPY STATYWU

1. Pociągnij zacisk zwalniający nogę statywu na zewnątrz i popchnij statyw w dół.
2. Teraz złoż trzy nogi statywu z powrotem w stronę ramy, aż zablokuje się zacisk zwalniający nogi.

ZACISK SZYBKIEGO ZWALNIANIA