

EXTECH®

Démarrage rapide

Compteur de particules

MODÈLE VPC260



Démarrage rapide

PRÉPARATION

Ce guide de démarrage rapide sert de guide pour l'utilisation de base du multimètre et pour présenter ses nombreuses fonctionnalités. Téléchargez le manuel d'utilisation sur le site Web d'Extech pour obtenir des informations complètes.

Personnalisez les options de système et de test avant utilisation. Ces menus sont décrits ci-dessous et dans le manuel d'utilisation.

Purgez les particules du multimètre avant et après chaque utilisation, à l'aide du filtre de comptage zéro fourni, comme expliqué dans le manuel d'utilisation.

ÉTAPES RAPIDES

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  pour mettre l'appareil sous/hors tension.
2. Dans l'écran d'ouverture, appuyez sur **ENTRÉE** pour accéder à l'écran de mesure.
3. Exposez le capteur de température/HR à l'air ambiant en abaissant son manchon de protection.
4. Tenez le multimètre à la main ou montez-le sur le trépied fourni.
5. Appuyez sur le bouton **RUN-STOP** (DÉMARRER-ARRÊTER) pour commencer un test.
6. Une fois le test terminé, lisez le nombre de particules et les mesures ambiantes sur l'écran LCD.

BOUTONS DE COMMANDE

EN-TRÉE	Accédez à l'écran de mesure (à partir de l'écran d'ouverture). Sélectionnez et ouvrez les éléments de menu.
Échap	Revenir à l'écran précédent.
F1	Ouvrir le navigateur d'enregistrements de test (également utilisé pour supprimer des enregistrements dans le navigateur).
F2	Ouvrir le menu Paramètres système (à partir de l'écran d'accueil) ou le menu Paramètres de test (à partir de l'écran de mesure).
F3	Ouvrir la page d'informations générales.

	Naviguer dans les menus et modifier les paramètres.
	Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer/éteindre le multimètre.

MENU PARAMÈTRES SYSTÈME

1. Appuyez sur **F2**  dans l'écran **Ouverture** pour accéder au menu.
2. Faites défiler jusqu'à un élément à l'aide des boutons fléchés.
3. Appuyez sur **ENTRÉE** pour ouvrir un élément. Appuyez à nouveau sur **ENTRÉE** pour préparer l'élément à la modification.
4. Utilisez les flèches pour modifier un paramètre.
5. Appuyez sur **Échap** pour enregistrer. Les paramètres système sont détaillés ci-dessous.

Date et heure	Permet de régler l'horloge du calendrier en temps réel.
Couleur de la police	Permet de définir la couleur du texte affiché.
Langue	Permet de sélectionner la langue locale.
Luminosité de l'écran	Permet de régler la luminosité de l'écran LCD.
Arrêt automatique	Permet de définir l'arrêt automatique sur 3, 15 ou 60 minutes, ou Désactiver.
Délai d'affichage dépassé	Permet de régler le minuteur de l'économiseur d'écran.
Alarme	Activer/désactiver l'alarme de comptage de particules.
État de la mémoire	Vérifier le nombre d'enregistrements présents (1 000 au total).
Réinitialisation des paramètres d'usine	Réinitialiser le multimètre aux paramètres par défaut.
Unités	Définir l'unité de température (°C / °F).

MENU PARAMÈTRES DE TEST

Dans l'écran d'ouverture, appuyez sur **ENTRÉE** pour accéder à l'écran Mesure. Appuyez ensuite sur **F2**  dans l'écran **Mesure** pour ouvrir le menu **Paramètres de test**.

Ce menu est utilisé de la même manière que le menu Paramètres système (expliqué ci-dessus). Les éléments de menu sont expliqués en détail ci-dessous.

Durée d'échantillonnage	Durée du test (3 à 180 secondes).
Délai de démarrage	Temps d'attente avant le début du test (3 à 100 secondes).
Affichage de canal	Choisir le ou les canaux à afficher sur l'écran de mesure.
Température ambiante / % HR	Activer/Désactiver les écrans de mesure de la température ambiante.
Cycle d'échantillonnage	Définir le nombre de tests à exécuter consécutivement (1 à 100 tests).
Mode d'échantillonnage	Définir le type de test (cumulatif, différentiel ou concentration).
Intervalle	Définir l'intervalle de temps entre les tests consécutifs (1 à 100 secondes).
Indication de niveau	Déterminer le canal qui contrôlera la fonction d'alarme et le pointeur animé du graphique à barres de couleurs.

FILTRE DE COMPTAGE ZÉRO

Un filtre de comptage zéro est fourni pour purger les particules du compteur. Purgez le système avant et après chaque utilisation pour vous assurer qu'il ne reste aucune particule résiduelle dans le capteur. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations.

NAVIGATEUR D'ENREGISTREMENTS

Chaque test terminé devient un enregistrement stocké. Appuyez sur **F1**  pour ouvrir le navigateur. Faites défiler la liste à l'aide

des flèches et appuyez sur **ENTRÉE** pour ouvrir un enregistrement. Supprimez un enregistrement en surbrillance en appuyant sur **F1**



. Appuyez sur **Échap** pour quitter.

ALARME DE COMPTAGE DE PARTICULES

Activez/désactivez la fonction d'alarme dans l'élément de menu *Alarme* (menu Paramètres système).

Le multimètre émet un signal sonore et affiche l'icône en forme de

cloche  lorsque la limite de comptage des particules pour le canal désigné se trouve dans la zone jaune ou rouge du graphique à barres de couleurs.

Désignez le canal qui contrôlera l'alarme et le pointeur animé du graphique à barres à l'aide de l'élément de menu *Indication de niveau* (menu Paramètres de test).

Le graphique à barres de couleurs utilise le vert pour une valeur normale, le jaune pour une valeur modérée et le rouge pour une valeur élevée. La couleur de l'icône en forme de cloche affichée correspond à la valeur du graphique à barres de couleurs.

Appuyez sur **RUN-STOP** (DÉMARRER-ARRÊTER) pour annuler un test et désactiver l'alarme.

INTERFACE PC

Les relevés de mesure peuvent être transférés du multimètre vers un PC Windows® à l'aide du câble USB fourni. Reportez-vous à la section Interface PC du manuel d'utilisation.

BATTERIES RECHARGEABLES

L'état de la batterie est représenté par le symbole de batterie en haut à droite de l'écran LCD.

Pour charger la batterie, connectez l'adaptateur secteur fourni à l'appareil de mesure et à une source d'alimentation secteur de 100 à 240 V (50/60 Hz).

La batterie n'est pas réparable par l'utilisateur et ne peut être remplacée que par le personnel de maintenance Extech.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Ce multimètre est couvert par une garantie limitée de deux ans. La garantie complète peut être consultée sur le site ci-dessous :

<https://www.extech.com/support/warranties>

ASSISTANCE CLIENTÈLE

Liste des numéros d'assistance téléphonique :

<https://support.flir.com/contact>

Site d'assistance principal : <https://support.flir.com>

Téléchargements du manuel d'utilisation et du logiciel PC :

www.extech.com

Website

<http://www.flir.com>

Customer support

<http://support.flir.com>

Copyright

© 2026, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide.

Disclaimer

Specifications subject to change without further notice. Models and accessories subject to regional market considerations. License procedures may apply. Products described herein may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions.

Publ. No.: NAS100085
Release: AB
Commit: 110138
Head: 110144
Language: fr-FR
Modified: 2026-02-05
Formatted: 2026-02-05

