

M18 BLPD2-402X

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™

Il nuovo potente motore brushless fornisce fino al 40% in più di coppia massima rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm

Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva

Nuovo mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip

Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria

La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

Velocità ottimizzata per applicazioni di foratura e avvitatura (0-550 / 0-1800 g/min)


Stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro

Gancio per la cintura completamente in metallo

Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 550/ 0 - 1,800
Mandrino autoserrante (mm)	13
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm)	76/ 13/ 16
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 28,800
Coppia max (Nm)	82
Kit incluso	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933464560