


# Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013 w odniesieniu do etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych

|     | Parametr                                                                                                                                     | Parametr lub wartość i stopień dokładności                                  |   |       | Dział  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|
| 1.  | Nazwa dostawcy lub znak towarowy                                                                                                             | Legamaster                                                                  |   |       |        |
|     | Adres dostawcy                                                                                                                               | Public Contact, Kwinkwe-<br>erd 62, 7240 AC Lochem<br>Lochem Gelderland, NL |   |       |        |
| 2.  | Identyfikator modelu                                                                                                                         | EXP-6510                                                                    |   |       |        |
| 3.  | Klasa efektywności energetycznej dla standardowe-<br>go zakresu dynamicznego (SDR)                                                           | C                                                                           |   |       |        |
| 4.  | Pobór mocy w trybie włączenia dla SDR                                                                                                        | 112                                                                         |   |       | W      |
| 5.  | Klasa efektywności energetycznej dla szerokiego za-<br>kresu dynamicznego (HDR)                                                              | nie dotyczy                                                                 |   |       |        |
| 6.  | Pobór mocy w trybie włączenia dla HDR                                                                                                        | nie dotyczy                                                                 |   |       | W      |
| 7.  | Pobór mocy w trybie wyłączenia, w stosownych<br>przypadkach                                                                                  | 0,0                                                                         |   |       | W      |
| 8.  | Pobór mocy w trybie czuwania, w stosownych przy-<br>padkach                                                                                  | 0,5                                                                         |   |       | W      |
| 9.  | Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do<br>sieci, w stosownych przypadkach                                                          | 0,0                                                                         |   |       | W      |
| 10. | Kategoria wyświetlacza elektronicznego                                                                                                       | Monitor                                                                     |   |       |        |
| 11. | Format obrazu                                                                                                                                | 16                                                                          | : | 9     |        |
| 12. | Rozdzielczość ekranu                                                                                                                         | 3 840                                                                       | x | 2 160 | pixels |
| 13. | Przekątna ekranu                                                                                                                             | 165,0                                                                       |   |       | cm     |
| 14. | Przekątna ekranu                                                                                                                             | 65                                                                          |   |       | cale   |
| 15. | Widoczna powierzchnia ekranu                                                                                                                 | 116,5                                                                       |   |       | dm²    |
| 16. | Zastosowana technologia panelu                                                                                                               | LED LCD                                                                     |   |       |        |
| 17. | Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności<br>(ABC)                                                                                 | Nie                                                                         |   |       |        |
| 18. | Dostępność czujnika rozpoznawania mowy                                                                                                       | Nie                                                                         |   |       |        |
| 19. | Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu                                                                                               | Nie                                                                         |   |       |        |
| 20. | Częstotliwość odświeżania obrazu (domyślna)                                                                                                  | 60                                                                          |   |       | Hz     |
| 21. | Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji<br>oprogramowania i oprogramowania układowego<br>(od daty zakończenia wprowadzania do obrotu) | -                                                                           |   |       | Rok    |
| 22. | Minimalna gwarantowana dostępność części za-<br>miennych (od daty zakończenia wprowadzania do<br>obrotu)                                     | -                                                                           |   |       | Rok    |
| 23. | Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu                                                                                                 | -                                                                           |   |       | Rok    |
|     | Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej przez<br>dostawcę                                                                               | -                                                                           |   |       | Rok    |
| 24. | Typ zasilacza:                                                                                                                               | Wewnętrzny                                                                  |   |       |        |
| 25. | Zasilacz zewnętrzny (nieznormalizowany i dostarczony w opakowaniu z produktem)                                                               |                                                                             |   |       |        |

|     |                                                                                                                    |                                      |   |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|----|
|     | <i>i</i>                                                                                                           | -                                    |   |    |
|     | <i>ii</i>                                                                                                          | Napięcie wejściowe                   | - | V  |
|     | <i>iii</i>                                                                                                         | Napięcie wyjściowe                   | - | V  |
| 26. | Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (lub odpowiedni zasilacz, jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem) |                                      |   |    |
|     | <i>i</i>                                                                                                           | -                                    |   |    |
|     | <i>ii</i>                                                                                                          | Wymagane napięcie wyjściowe          | - | V  |
|     | <i>iii</i>                                                                                                         | Wymagane natężenie prądu (minimalne) | - | A  |
|     | <i>iv</i>                                                                                                          | Wymagana częstotliwość prądu         | - | Hz |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numer rejestracyjny EPREL:</b> 1829788                                   | <br><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1829788">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1829788</a> |
| Model wprowadzany do obrotu w Unii od 15/04/2024.                           |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dostawca:</b> Legamaster International BV (Producent)                    | <b>Strona internetowa:</b> <a href="http://www.legamaster.com">www.legamaster.com</a>                                                                                            |
| <hr/>                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dział obsługi klientów:</b>                                              |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nazwa:</b> Public Contact                                                | <b>Strona internetowa:</b> <a href="http://www.legamaster.com">www.legamaster.com</a>                                                                                            |
| <b>E-mail:</b> <a href="mailto:info@legamaster.com">info@legamaster.com</a> | <b>Telefon:</b> (+31) (0)573 - 71 30 00                                                                                                                                          |
| <b>Adres:</b><br>Kwinkweerd 62<br>7240 AC Lochem<br>Niderlandy              |                                                                                                                                                                                  |