

M18 FHSAG125XB2-0X

SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 125 MM M18 FUEL™ CON AVVIO A SLITTA

Garantisce prestazioni simili ad una smerigliatrice a filo da 1800W

La tecnologia RAPIDSTOP™ permette di bloccare il disco in meno di 2 secondi incrementando la sicurezza dell'operatore

Scocca più compatta, bilanciata ed ergonomica

Impugnatura laterale Anti Vibrazione

Sistema FIXTEC™ integrato per il cambio del disco senza necessità di utensili

Impugnatura sottile per un miglior controllo e presa

Griglia rimovibile per la protezione dalla polvere

Il carter da 125 mm può essere regolato velocemente senza necessità di utensili

Funzione integrata per prevenire il riavvio automatico accidentale

Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®


REDLITHIUM™

Velocità a vuoto (giri/min)	9,000
Diametro disco (mm)	125
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.5 (M18 FB8)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493415