

M12 CLL4P-301C

LASER LINEARE VERDE M12™ A 2 LINEE CON 4 PUNTI PIOMBO

Laser verde M12™ a due linee con 4 punti piombo, permette livellamento orizzontale, allineamento verticale, trasferimento di punti dal pavimento al soffitto e trasferimento di punti orizzontale

Portata 38 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)

La batteria M12 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 9 ore

Sistema del pendolo in 3 modalità: Manuale per utilizzo ad ogni angolazione, Auto-livellamento con indicazione di disallineamento con 4° di variazione e pendolo Bloccato per maggiore protezione durante il trasporto

Magneti, filettatura 1/4" e 5/8" per treppiede e fori integrati: facile aggancio su acciaio, su legno, treppiede e asta

Rotazione completa del laser con rotellina di microallineamento, per regolazioni precise e rapide

Classe di protezione IP 54, resistenza a cadute da 1 m

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Include 1 Mirino alta visibilità e 1 Clip per aggancio a parete



REDLITHIUM™



Proiezione laser	1 linea orizzontale, 1 linea verticale, 2 punti verticali e 2 orizzontali
Autonomia max. con batteria M12 B3	9
Accuratezza [mm/m]	0.3
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.3 (M12 B3)
Kit incluso	1 x M12 B3 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933479203