

Hauptmerkmale

Baureihe	New Unica
Produkt- oder Komponententyp	Audiobuchse
Anschlusstyp	Mini-Buchse
Stromkreistyp	Audio
Gerätedarstellung	Mechanismus
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)
Verpackungstyp	Flowpack
Hauptfarbton	Anthrazitfarben

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	1
Befestigungsmodus	Einschnappen
Anzahl der Module	1 Modul
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Menge pro Satz	Satz à 10
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: centre plate
Höhe	45 mm
Breite	22,5 mm
Tiefe	220 mm
Produktgewicht	0,017 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...45 °C
Schutzart (IP)	IP2xC
Schutzart (IK)	IK02

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Ja

