

M12 BDDXKIT-202C

TRAPANO AVVITATORE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12™

Trapano avvitatore MILWAUKEE® compatto con 4 funzioni in 1 per la massima versatilità

3 mandrini intercambiabili e attacco 1/4" esagonale per molteplici applicazioni

Mandrino autoserrante 10 mm, mandrino con rinvio ad angolo attacco 1/4" hex e mandrino decentrato attacco 1/4" hex

L'attacco 1/4" hex per inserti è posto direttamente sull'utensile e riduce la lunghezza fino a 153 mm per lavorare in spazi ristretti


Protezione elettronica REDLINK™ per la massima protezione contro il sovraccarico

Ingranaggi planetari in metallo per la massima durata

Luce LED per illuminare l'area di lavoro



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400/ 0 -1,500
Mandrino autoserrante (mm)	10
Capacità foratura legno/metallo (mm)	25/ 10
Coppia max (Nm)	32
Equipaggiamento standard	Mandrino autoserrante 10mm FIXTEC, mandrino decentrato 1/4" hex, mandrino con rinvio ad angolo 1/4" hex, clip cintura, inserto 25mm PZ2
Kit incluso	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933447836