

Kabelhanteringsbana med öppen kortplats med hölje, 50mm B x 25mmH - 2m L-8mm kortplatser, PVC-nätverkskabelkabel-kabel-kabel-kanal, max 20 kablar, UL-lista

Produkt ID: CBMWD5025



Detta 2m Kabelhantering på dragbana gör det enkelt att dirigera kablar i kontoret eller serverrummet, samtidigt som man döljer dem för att skapa ett snyggt och professionellt utseende.

Den här kabelhanteringsbanan skyddar kablar från skador samtidigt som de dirigeras på ett enkelt sätt i ditt kontor eller serverrum. Rutten är 25mm x 50mm, med 0,3 tum. (8 mm) parallella kortplatser (fingerledningar) som drar kordtrådarna genom så att du enkelt kan ordna och dirigera kablar in och ut ur spårvägen.

Rälsbanan har monteringshål (15 mm x 5 mm) som gör att du enkelt kan montera spårvägen på trä eller torktumlare med hjälp av skruvar (ingår inte).

Tillverkad av självsläckande PVC, som är robust och varpsäker, är denna köp/döljare av nätverkskabel/nät-kabel som är M1-klassificerad NF-brandsäker med en 186F (86C) vraftdämpningspunkt och som är UL/94V-0-klassificerad.

Denna kabelhanteringsbana är TAA-kompatibel. StarTech.com har varit IT-proffs i över 30 år.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skyddar kablar mot skador och drar dem samtidigt elegant runt ditt kontor eller serverrum.

Funktioner

- **STARTECH.COM-FÖRDEL:** IT-proffs valmöjlighet i över 30 år. Detta system för monteringsladd/enkelkanalsladdar backas upp för hela livet av StarTech.com, inklusive kostnadsfri teknisk support dygnet runt, alla dagar
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** Längd: 2m | Höjd: 25mm | Bredd: 50mm | Kortplatsbredd: 8mm |Maximal kabelkapacitet: 25| Punkt för mjukning av Vicat: 186F/86C (Testad till 50C)| Vit | RoHS
- **FLEXIBEL KONSTRUKTION:** Lägg enkelt till eller ta bort kablar i kabeldragningen med den enkla täckspärrmekanismen/sladdarna in och ut ur spårvägen med hjälp av de sladdade hålen
- **INDUSTRIELL STYRKA:** Sturdy warp-säker, självsläckande PVC, fast nätverks-/elkabel hider/concealer är M1-klassad NF-brandsäker med 186F Viktuppmjukande punkt. UL 94V-0, specificerad UL/CSA godkänt
- **YRKESORGANISERA OCH VÄGKABLAR:** Kabelhanteringsbana med parallella kortplatser skyddar upp till 25 kablar, toppåtkomst för att lägga till/ta bort kablar, dirigera dem i kontor/serverrum, installera med skruvhål

Prestanda

Garantipolicy	2 Years
Allmänna specifikationer	Specialfunktioner: Skårad design Monteringshål

Utseende

Färg	Grå
Kabinetttyp	PVC
Produktlängd	2.0 in [5.0 cm]
Produktbredd	78.7 in [200.0 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
Produktvikt	1.5 lb [0.7 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	2.0 in [5.0 cm]

Paketets bredd	6.6 ft [2.0 m]
Paketets höjd	1.0 in [2.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.6 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Kabelränna
-----------------	----------------

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.