

M18 BLHACD26-402X

TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM IN LINEA M18™ BRUSHLESS

Impugnatura a D con design leggero ed ergonomico per massimo comfort dell'utilizzatore

Il potente meccanismo e il motore senza spazzole forniscono una forza d'impatto di 2.6 J

4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello

Sistema anti vibrazione (AVS) per ridotta fatica dell'utilizzatore e minore esposizione alle vibrazioni

Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza

Elettronica ottimizzata per massima autonomia

Indicatore dello stato di carica della batteria

Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Compatibile con aspiratore M12 UDEL

Lunghezza totale 378 mm



REDLITHIUM™



Energia del colpo (EPTA)(J)	2.6
Frequenza di percussione (colpi/min)	4,600
Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	28/ 13/ 26
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	13.9
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	13.2
Kit incluso	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933492480