

Le caillebotis léger avec des bords biseautés

Composition : 100 % caoutchouc naturel

Applications : passerelles ou escaliers extérieurs, protection de sol, postes en milieu industriel...

Environnement : sec ou humide

Avantages :

- drainant grâce à ses ventouses en face inférieure
- antidérapant
- très léger, facile à mettre en place
- isole du froid
- isolant phonique
- conforme à la norme PMR LOGC9400024A
«Les trous et fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 20 mm»


Coloris : noir

+ Info :

- souplesse obtenue par le matériau
- version Nitrile (résistant aux huiles) sur demande




MR12 bords biseautés




Face supérieure



Face inférieure



MR12 bords biseautés



Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
MR12BB90150	90 x 150 cm	10 mm	9,2 kg/p
MR12BB120180	120 x 180 cm	10 mm	18,3 kg/p

