



DE 10 RX

TRAPANO ROTATIVO AD UNA VELOCITÀ DA 630W

Potente motore da 630W

Elettronica variabile con preselettore di velocità

Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni

Ingranaggi planetari per applicazioni a bassa velocità e alta coppia

Mandrino FIXTEC™ da 1.0-10 mm

Reversibile

Facile accesso alle spazzole

Cavo 4 m



Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2,700
Capacità foratura legno/metallo (mm)	30/ 10
Coppia max (Nm)	21
Mandrino autoserrante (mm)	10
Attacco	½" x 20
Peso (Kg)	1.6
Codice prodotto	4933409211