



AGV 15-125 XC DSC-SET

SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO

Potente motore resinato PROTECTOR da 1550W per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive

Design compatto per una maggiore maneggevolezza

Protezione contro il riavvio accidentale

Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco

Regolazione della profondità 5 - 28 mm senza attrezzi

Comoda apertura senza attrezzi per un veloce cambio disco

Guida taglio con linea indicazione per prevenire tagli irregolari

Calotta di protezione regolabile senza attrezzi

Può essere collegato con apposito adattatore (non incluso) all'aspiratore MILWAUKEE® Classe M (adattatore fornito insieme all'aspiratore AS300 EMAC)

Impugnatura anti vibrazione

Fornito con cavo 4m, cuffia di aspirazione, disco diamantato DUH 125mm



Velocità a vuoto (giri/min)	11.000
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2,6
FIXTEC™	Si
Fornibile in	Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933448025