FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NSK

EAN-13 : 29176522536

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Diamètre intérieur	9 mm
Diamètre extérieur	20 mm
Épaisseur	6 mm
Jeu radial	CN
Étanchéité	Flasque des deux côtés
Poids	4 g
Vitesse limite	40000 RPM
Charge dynamique	2.34 kN
Charge statique	0.98 kN
Conditionnement	1