

Les mousses monocomposant prêtes à l'emploi



Joint d'étanchéité de fenêtres



Étanchéité d'anneaux de puits en béton

MATÉRIAUX

Adhère sur tous les matériaux de construction usuels tels que :

- Béton
- Aluminium anodisé
- Carton-plâtre
- Bois
- Brique silico-calcaire
- Plastique (ne convient pas pour PE, PP, Teflon, silicone)
- Maçonnerie
- Métal avec sous-couche
- Plâtre

AGRÈMENTS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AVANTAGES

- Formulation spéciale pour un rendement maximal
- Adhère sur tous les matériaux de construction usuels
- Très bonnes valeurs d'isolation thermique et acoustique (60db)
- Faible expansion de la mousse pour une application simple et soignée.
- Dosage facile : remplissage contrôlé et utilisation de la quantité optimale de produit.

APPLICATIONS

- Isolation et colmatage en toiture et agencement d'intérieur
- Remplissage des cavités de volets roulants
- Isolation et colmatage d'éléments préfabriqués, colmatage en maçonnerie, remplissage de cavités.
- Isolation et colmatage de passages de tuyaux et gaines de ventilation

FONCTIONNEMENT/MONTAGE

- Température d'utilisation : +10°C à +30°C
- Résistance aux températures après séchage : -40°C à +90°C
- Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes de graisse et de poussières
- Une légère humidification de la surface améliore l'adhérence et le durcissement
- Les épaisseurs supérieures à 50 mm devront être réalisées en plusieurs couches.
- Laisser durcir chaque couche, puis réhumidifier avant un nouveau passage.

ACCESSOIRES



Pistolet PUP M1



Nettoyant PUP R 500

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Art. N°	Couleur	Type	Rendement volumique jusqu'à [L]	Application	Contenu [ml]	Unité de vente [Pièces]
PU 1/600 tête en bas	053387	beige	Non pistolable	25	Tête en bas	500	12
PU 1/750 tête en bas	053388	beige	Non pistolable	41	Tête en bas	750	12
PUP 750	053389	beige	Pistolable	41	—	750	12
Mousse PU Low MDI	523975	beige	Non pistolable	20	—	400	12
PUPM 1	053087	—	—	—	—	—	1
PUP R 500	053386	—	—	—	—	500	12

DLU 18 mois pour 53387, 53388 et 53389, 12 mois pour 523975 et 24 mois pour 53386