

SWIFT

SIMPLICITÉ & STYLE

Conçue pour répondre aux besoins essentiels de sécurité, SWIFT est une lunette de protection économique qui allie design, confort et durabilité. Dotée du traitement anti-rayures et anti-buée PLATINUM Lite, SWIFT garantit une clarté optimale en toute situation. Sa monture, parfaitement équilibrée, offre un confort quotidien, tandis que ses branches flexibles, profilées, et texturées assurent une protection latérale, un ajustement et un maintien absolu. Modèle eco-friendly de notre gamme Go Green, SWIFT est fabriqué à partir de 31% de polycarbonate recyclé et est entièrement recyclable grâce à sa conception monomatériau sans pièces métalliques. Optez pour la version disponible en Eco-Pack pour plus de durabilité.

27 G

- + CLARTÉ OPTIMALE AVEC LE TRAITEMENT PLATINUM LITE : ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
- + BRANCHES FINES ET FLEXIBLES POUR UN MAINTIEN ET UN CONFORT ABSOLU
- + MODÈLE RECYCLABLE MONOMATIÈRE EN POLYCARBONATE RECYCLÉ (31%)
- + DISPONIBLE EN ECO-PACK POUR PLUS DE DURABILITÉ

bolle
SAFETY



TECHNOLOGIES

CS
PLATINUM LITE

VERSIONS



SWIFTN10E



SWIFTN30E



SWIFTN11E



SWIFRX10E



SWIFTN20E



SWIFRX20E



SWIFTN21E

DISPONIBLE EN ECO-PACK
GO GREEN

SWIFT

USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENT	NORME
	 INCOLORE	 SWIFTN10E	 UL1.2 CT 1 C€	16321  UL1.2 CT 1-M C€	 PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1
	 FUMÉ	 SWIFTN20E	 GL3 CT 1 C€	16321  GL3 CT 1-M C€	 PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1
	 COPPER	 SWIFTN30E	 GL1 CT 1 C€	16321  GL1 CT 1-M C€	 PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

SWIFT

	 INCOLORE	 SWIFTN11E	 UL1.2 CT 1 C€	16321  UL1.2 CT 1-M C€	 PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1
	 FUMÉ	 SWIFTN21E	 GL3 CT 1 C€	16321  GL3 CT 1-M C€	 PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

SWIFT |

USAGE	VERSION	COULEUR DE LA MONTURE	REFERENCE	TAILLE	BRANCHES	MARQUAGE MONTURE	NORME
	 PRESCRIPTION RX-INCOLORE	BLEU TRANSLUCIDE	 SWIFRX10E	56/17	130 mm	16321  UL1.2 CT 1-M C€	EN ISO 16321-1
	 PRESCRIPTION RX-FUMÉ	BLEU TRANSLUCIDE	 SWIFRX20E	56/17	130 mm	16321  UL1.2 CT 1-M C€	EN ISO 16321-1

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

OCULAIRE	- 2.1 MM
BASE	9 - TRÈS GALBÉE
MONTURE	POLYCARBONATE RECYCLE - SANS MONTURE
MOUSSE	
TRESSE	
OPTIONS	

EN SAVOIR
PLUS SUR LES
MARQUAGES:

CLIQUEZ

OU SCANNEZ:



31%

DU PRODUIT EST
RECYCLÉ.

ORIGINE: CN

FICHE TECHNIQUE: 12-22-2025

ECO-
PACK0%
PLASTIQUE100%
RECYCLABLE-30%
DÉCHETSENCRE
VÉGÉTALE

PACKAGING & CODE EAN13

UNITAIRE: Taille: 29.5 x 12 x 6 mm	BOITE: Taille: 27.5x18x9 cm Poids: 0.525 kg	CARTON: Taille: 58 x 38 x 30 cm Poids: 7 kg
3660740019723	3660740119720 -10 pcs	3660740219727 -120 pcs
3660740019754	3660740119751 -10 pcs	3660740219758 -120 pcs
3660740022594	3660740122591 -10 pcs	3660740222598 -120 pcs
CODE DOUANIER : 9004901000		

ECO-PACK & CODE EAN13

-	3660740021627 -20 pcs	3660740221621 -12 pcs
-	3660740021634 -20 pcs	3660740221638 -12 pcs
CODE DOUANIER : 9004901000		

PACKAGING & CODE EAN13

UNITAIRE: Taille: 17,5 x 7,5 x 5,5 cm	BOITE:	CARTON: Taille: 58 x 38 x 30 cm
3660740027643	-	3660740227647 -120 pcs
3660740027650	-	3660740227654 -120 pcs
CODE DOUANIER: 9003110000		

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64U.K. & Ireland
Unit C83, Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS

EMBALLAGE

ECO-
POLYBAG

Disponible sur toutes les lunettes de protection Bollé Safety (sauf la gamme B-Line : 50 % recyclé)

100%
RECYCLÉ

100%
RECYCLABLE

Réduction de
9%
des émissions de CO₂*

ECO-
PACK

Réduction de
28%
des émissions de CO₂*

0%
DE PLASTIQUE

100%
RECYCLÉ

-30%
DE DÉCHETS

ENCRE
VÉGÉTALE

Nous sommes fiers de fournir un emballage 100% recyclable composé de carton et de papier de soie recyclés. Nous avons également pris la décision d'imprimer nos instructions d'utilisation directement sur le suremballage avec une encre à base végétale. Pas de plastique, moins de déchets.

PRODUIT



31%

DE CETTE LUNETTE
EST RECYCLÉE

0.177
kgCO₂e D'ÉMISSIONS
SUR UN CYCLE DE VIE COMPLET DU PRODUIT

70%
DE RÉDUCTION DE CO₂
PAR RAPPORT AU PRODUIT ÉQUIVALENT STANDARD

VERSIONS	 SWIFTN10E  SWIFTN20E  SWIFTN30E			 SWIFTN11E  SWIFTN21E		 SWIFRX10E  SWIFRX20E	
COMPOSITION MONTURE/BRANCHES	POLYCARBONATE RECYCLÉ			POLYCARBONATE RECYCLÉ		RECYCLÉ	
COMPOSITION DE L'OCULAIRE	POLYCARBONATE RECYCLÉ			POLYCARBONATE RECYCLÉ		-	
% DU POIDS TOTAL DU PRODUIT	31%			31%		29%	
Empreinte CO ₂	0,177 kgCO ₂ e			0,163 kgCO ₂ e		-	
Réduction de CO ₂ VS le produit standard	70%			72%		-	

SOURCES : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

**8,7 % de réduction grâce à l'ECO-POLYBAG pour 10 unités dans un emballage en carton non certifié FSC par rapport au polybag standard

**27,8 % de réduction grâce à l'ECO-PACK par rapport à l'emballage standard en carton non certifié FSC.