

M12 A3PLO-401C

LASER LINEARE VERDE M12™ A 3 LINEE 360° CON AUTO ALLINEAMENTO

Una linea orizzontale e due linee verticali per allineamento, livellamento, squadra e trasferimento di punti per una facile progettazione degli spazi con un unico utensile

Funzione di auto allineamento: il raggio laser si allinea automaticamente al centro del ricevitore/telecomando (incluso), per massima produttività (da 5m a 38m, area di ricezione ricevitore $\pm 38\text{mm}$)

Portata di 38 m in combinazione con il ricevitore/telecomando incluso, per applicazioni a lunga distanza

Laser verde ad alta intensità, fino al 70% più luminoso rispetto al modello M12 3PL, ottimizzato per lunga distanza e ambienti di lavoro luminosi

La batteria M12 4.0 Ah garantisce una autonomia di più di 10 ore

Sistema del pendolo in 3 modalità: Manuale per utilizzo ad ogni angolazione, Auto-livellamento con indicazione di disallineamento con 4° di variazione e pendolo Bloccato per maggiore protezione durante il trasporto

Magneti, filettatura 1/4" e 5/8" per treppiede e fori integrati: facile aggancio su acciaio, su legno e sul treppiede

Classe di protezione IP 54 per resistere ad acqua e polvere, resiste a cadute da 1 m

Rotazione 360° del laser con rotellina di microallineamento 10°, per regolazioni precise e rapide

Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di report delle applicazioni

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Auto-livellamento (°)	4
Tempo di auto-livellamento [s]	3
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.13 (M12 B4)
Fornibile in	Valigetta
Codice articolo	4933499002