



RSHEY40-TV-VA [🔗](#)

Palier à semelle

Palier à semelle RSHEY...-TV-VA, RIBB
plastique

Information technique

Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion
Matériaux	TV	Plastic

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
L	120 mm	Longueur
H 2	100,5 mm	Hauteur
≈m	0,929 kg	Poids

Cotes de montage

J	88,9 mm	Distance trous de fixation
K	M12	Filetage trou de fixation

Dimensions

H	49,2 mm	Distance axe arbre
A	48 mm	Largeur (base)
S	30,2 mm	Distance piste
B	49,2 mm	Largeur
Q	1/4 - 28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrification



information additionnelle

GEH-SHE08-TV	Corps de palier
GYE40-KRR-B-FA107-VA	Désignation roulement
KASK08-S-G	Couvercle
KASK08-S-R-NBR	Couvercle de protection ouvert

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	80 °C	Température de fonctionnement max.