

プリント基板用コネクタ - MSTB 2,5/ 2-GU - 1783384

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 2, ピッチ: 5 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

基本情報

梱包	50 pc
GTIN	 4 017918 041731
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	768.0 mg
関税	85366990
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

長さ	12 mm
ピッチ	5 mm
寸法a	5 mm
高さ	9 mm
はんだピンの長さ	3.5 mm
穴径	1.4 mm

その他

製品範囲	MSTB 2,5/..-GU
絶縁材質グループ	I
定格サージ電圧 (III/3)	4 kV
定格サージ電圧 (III/2)	4 kV
定格サージ電圧 (II/2)	4 kV
定格電圧 (III/3)	250 V
定格電圧 (III/2)	320 V
定格電圧 (II/2)	400 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I _N	12 A
絶縁材質	PA
UL94難燃性クラス	V0
色	緑
極数	2

プリント基板用コネクタ - MSTB 2,5/ 2-GU - 1783384

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

認証

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

UL Recognized 		
	B	D
標準規格 IN	15 A	15 A
定格電圧UN	300 V	150 V

プリント基板用コネクタ - MSTB 2,5/ 2-GU - 1783384

認証

cUL Recognized 		
	B	D
標準規格 IN	15 A	15 A
定格電圧 UN	300 V	150 V

cULus Recognized 		
--	--	--

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>