

M18 FHACO540-OC

MARTELLLO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX M18 FUEL™ CLASSE 5 KG 40 MM CON ONE-KEY™

Potente martello demo-perforatore SDS-Max con energia del colpo di 8.1 J, ideale per applicazioni gravose

La funzione AUTOSTOP™ arresta automaticamente l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di improvviso bloccaggio

3 modalità di funzionamento: rotazione con percussione, sola percussione e posizione regolabile dello scalpello (variolock), per la massima versatilità

Sistema anti-vibrazione (AVS) per ridurre l'affaticamento dell'utilizzatore e l'esposizione alle vibrazioni. Dotato anche di impugnatura laterale anti-vibrazione aggiuntiva per un comfort ancora maggiore

Design compatto ed ergonomico per migliorare il comfort durante l'utilizzo prolungato

Blocco di sicurezza del grilletto, utile per il trasporto in sicurezza dell'utensile

Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Tecnologia VACLINK™: quando collegato ad un aspiratore MILWAUKEE® dotato della medesima tecnologia, l'aspiratore si accende e si spegne in automatico con l'utilizzo dell'utensile



REDLITHIUM™

Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	7.7
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	10.2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	7.9 (M18 FB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933493137