


RACCORDS MÉTALLIQUES DE SÉCURITÉ - CSM 11

CSM 11 - Raccord fileté mâle
cylindrique
Profil : ISO 6150C



16	Débit à 6 bar 4120 (l/min)	Ø de passage (mm) 11 mm
----	--------------------------------------	-----------------------------------

Référence	Filetage	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)
CSM 111152	G3/8	94	33	30
CSM 111153	G1/2	96	33	30
CSM 111154	G3/4	98	33	30