

KAPPA

9652FTP160P63

EAN 4031582314717

Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur, pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	50 mm
Largeur de la roulette	116 mm
Dimension de platine	135 x 110 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Diamètre du dôme	111 mm
Déport	58 mm
Diamètre d'encombrement	280 mm
Hauteur	205 mm
Résistance à la température	- 10 / + 60 °C
Norme	EN_12533
Poids	6.281 kg
Rayon d'encombrement	140 mm
Dureté du bandage	Shore A 92
Capacité de charge dynamique	750 kg
Capacité de charge statique	1500 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage



KAPPA

9652FTP160P63

EAN 4031582314717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

