

INSERTI PER VITI CON ESAGONO INCASSATO - ATTACCO 1/4"

664 EL

ISO 1173 ISO 2936



- Attacco per l'innesto diretto su avvitatori elettrici e pneumatici
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata

Dettagli famiglia

Codice	 Esagono di manovra mm	L mm
U06640516	2	70
U06640517	3	70
U06640518	4	70
U06640519	5	70

Serie / Configurazioni

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Articoli



519 M 824SK23 - Modulo in spugna bicolore assortito (23 pz)



519/607ICEA - Modulo in termoformato assortito (49 pz)



519/607ICEB - Modulo in termoformato assortito (49 pz)



607 I 1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (48 pz)



607 I 1/2 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (48 pz)



824 SK23 - Kit universale per sostituzione inserti da taglio (23 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.