



15° RH 3.05 x 22 mm / RS / HDG-2880

CHIODI A SPIRALE - TESTA 15°

- Chiodi a testa tonda da 15°.
- Fascicolazione di bobine di filo da 15°.
- Progettato per il fissaggio su coperture e facciate, ideale per un inserimento veloce e una tenuta superiore.
- Adatto per M18 FRCN45.



22 mm 15°



Article Number	4932499320
Classe di assistenza	3
Diametro dell'attacco (mm)	3,05
Dimensioni della testa	10,50
Inclinazione (°)	15°
Lunghezza (mm)	22
Materiale	Zigrinato. Zincato a caldo.
Quantità confezione	2880
Tio di lama	Ring Shank
Tipo materiale	Hot Dipped Galvanised