

C18 RAD-O

AVVITATORE AD ANGOLO M18™

Performance ottimizzate: 1500 giri al minuto e 20 Nm di coppia

REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata

Velocità e potenza nelle applicazioni

Mandrino autoserrante da 10mm per la massima versatilità e grip

Dimensione della testa estremamente compatta, solo 100mm per lavorare in spazi stretti. Lunghezza totale 310 mm

Il design particolare dell'impugnatura consente diverse posizioni di impiego per un maggior comfort

Frizione elettronica regolabile con 10 posizioni + 1

Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo

Indicatore stato di carica della batteria

LED per illuminare la zona di lavoro

La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1,500
Mandrino autoserrante (mm)	10
Coppia max (Nm)	20
Capacità foratura legno/metallo (mm)	28/ 10
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427189