

M12 FSCIWF38-O

AVVITATORE AD IMPULSI SUPER COMPATTO CON ATTACCO QUADRO 3/8" M12 FUEL™ CON ANELLO DI FRIZIONE

Con un peso di soli 900 g con batteria M12 HB da 2,5 Ah, una lunghezza di 114 mm e una circonferenza di 51 mm, questo avvitatore consente un migliore accesso agli spazi ristretti e una minore fatica per l'utente.

271 Nm di coppia di serraggio e 305 Nm di coppia di svitatura permettono di affrontare facilmente le applicazioni automotive più comuni in spazi ristretti.

Fino a 3400 giri al minuto

4 modalità DRIVE CONTROL che permettono all'utilizzatore di selezionare la coppia/velocità idonea per l'applicazione

La 4a modalità "auto shut-off" in fase di serraggio, applica 14 Nm di coppia evitando l'allungamento del bullone. L'utilizzatore può quindi andare a serrare manualmente

La 4a modalità "bolt removal" in fase di svitatura, applica la massima coppia per poi ridurre la velocità una volta che il bullone si è smollato così da evitare cadute accidentali

Il cambio delle funzioni, dalla prima alla quarta, avviene utilizzando una sola mano

Tre LED per illuminare l'area di lavoro

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®


REDLITHIUM™


Frequenza del colpo (colpi/min)	0-1,000 / 0-3,400 / 0-3,600 / 0-3,600
Coppia in avvitatura (Nm)	68/ 203/ 271/ 14
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.91 (M12 HB2.5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498969