

Fiche technique – Roulement

Référence : RHP

Dimensions

Diamètre intérieur (d)	60 mm (2.3622")
Diamètre extérieur (D)	130 mm (5.1181")
Largeur (B)	46 mm (1.811")

Poids

Poids	2.53 kg
-------	---------

Propriétés du produit

Alésage	K – Alésage conique 1:12 (standard pour la plupart des types)
Joint	Aucun joint
Type de cage	S – Cage en acier ou standard
Jeu radial interne	C3 – Air intérieur (supérieur à Cn)
Précision	Précision standard
Lubrification	Lubrifiant standard