

M18 ONEBLPXPL-502C

ESPANSORE IDRAULICO M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™

Il primo espansore idraulico ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ a batteria per UPONOR®, fino a tubi DN75

Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una autonomia senza eguali e di velocizzare l'applicazione

Per tubi DN40, DN50, DN63 and DN75 da 6 e 10 bar

Il suo particolare design fornisce all'utilizzatore il miglior bilanciamento per applicazioni in punti difficili da raggiungere oppure per applicazioni prolungate, capovolgendolo a testa in giù

Rotazione automatica della testa per una rapida espansione di tubi PEX

Ciclo completo automatico: si espande e si richiude in automatico, semplificando il processo di installazione

Si richiude automaticamente dopo ogni espansione, in modo da velocizzare il processo di installazioni a ripetizione

Impugnatura laterale e passante per cavo, per una maggiore sicurezza in cantiere

Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di report delle applicazioni

Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Corsa della lama (mm)	55.5
Tipo testa	Rotante
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)
Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464299