

M18 FNCS18GS-0X

GRAFFATRICE M18 FUEL™

Fissaggio preciso e rapido anche su legni duri
 Minimo tempo tra lo sparo di una graffa e la successiva
 Minima manutenzione
 Molteplici ugelli di sparo garantiscono finiture precise
 Blocco dell'utensile prima di esaurire le graffe nel caricatore
 Adatto a grefe da 9,5 mm a 38 mm
 Fino a 1.200 graffette con una batteria da 2.0 Ah M18™ REDLITHIUM™
 Luce LED per illuminare l'area di applicazione
 La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
 Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®


REDLITHIUM™


Capacità serbatoio	108
Altezza graffette (mm)	9.5 - 38
Larghezza graffette (mm)	5.7 - 6.35
Velocità del ciclo (h)	900
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933471942